

**Pružný diamantový pilník, Zrnitost: D181 $\mu$ m****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	529120 D181
GTIN	4007220004968
Třída artiklu	53B

**Popis****Provedení:**

Velmi tenký plastový nosič **na jedné straně** osazený diamantovým brusným zrnem. Výška osazení 0,5 mm.

**Použití:**

Ideální pro jemné broušení konkávních a konvexních ploch nebo v úzkých mezerách. **Nejvyšší pružnost**, maximální rádius prohnutí 15 mm.

**Technický popis**

Zrnitost	D181
Stupeň jemnosti	hrubý
Rozměry	14×165 mm
Brusivo	diamant
Zkratka brusiva	D
Šířka	14 mm
Výška	0,5 mm
Délka	165 mm
Maximální poloměr ohybu	15 mm
Druh produktu	Diamantový pilník

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Kámen	omezené použití		