



## Rádlovací frézovací nástroj univerzální, Velikost stopky: 20mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	290200 20
GTIN	4030741639036
Třída artiklu	29H

### Popis

#### Provedení:

#### **Modulární konstrukce: Univerzální použití jako pravá i levá verze.**

TK pouzdro pro zvýšenou odolnost vůči opotřebení.

Rychlé nastavení nástroje pomocí stavěcího vřetena.

Závitový kolík ve stopce pro korekci úhlu hřbetu. 3bodové uložení pro přesné osové polohování.

Radiální a axiální zajištění pro optimální vedení nástroje.

### Technický popis

Výška stopky	20 mm
TK pouzdro, krycí destička, šroub	299920 1
Pro $\varnothing d_2$ otvoru rýhovacího kolečka	8 mm
Pro šířku rýhovacího kolečka b	6 mm
Šířka stopky	20 mm
Pro $\varnothing d_1$ rýhovacího kolečka	25 mm
Pracovní rozsah	10 - 300 mm
Směr řezu	Vlevo a vpravo
Pro rádlovaný profil	RAA 1×BR30°
Pro rádlovaný profil	RAA 1×BL30°
Pro rádlovaný profil	RBL30° 1×AA

Pro rádlovaný profil	RBR30° 1×AA
Pro rádlovaný profil	RBR45° 1×BL15°
Pro rádlovaný profil	RBL45° 1×BR15°
Druh produktu	Rádlovací nástroj

## Příslušenství

Sada náhradních dílů (3dílná), TK pouzdro, krycí destička, šroub Typ 1

299920 1