

Garant**Otočný soustružnický hrot pro vyměnitelnou vložku, Typ: 20****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 320615 20 |
| GTIN | 4045197773623 |
| Třída artiklu | 31Z |

Popis**Provedení:**

- **Odpružené provedení pro axiální kompenzací délky při obrábění.**
- **Kompletně kalené a broušené. Bezúdržbové díky trvalému chlazení.**
- **Speciální utěsnění brání pronikání nečistot a chladicího média.**

Válcová stopka k upnutí v držácích na vyvrtávací tyče, držácích kleštiny nebo hydraulických upínacích pouzdech; k upnutí ve druhém revolveru.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Flexibilní použití díky vyměnitelným vložkám. Univerzální použití na revolverových hlavách a protilehlé vřeteno u CNC strojů.

Rozsah dodávky:

Včetně odtlačovací vidlice pro uvolňování vložek.

Zvláštní příslušenství:

Vyměnitelné vložky č. 320625.

Technický popis

| | |
|----------------------|--------|
| Ø pouzdra D | 40 mm |
| Pro hmotnost obrobku | 200 kg |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Celková délka L | 90 mm |
| Chyba obvodové házivosti | 0,01 mm |
| Ø stopky D ₁ | 12 mm |
| Ø d | 20 mm |
| Maximální počet otáček | 4000 min ⁻¹ |
| Užitná délka L ₁ | 41 mm |
| Dráha pružiny | 2,4 mm |
| Vhodné pro barevný kód | K12 |
| Upnutí | Ø stopky 20 mm |
| Druh produktu | Středicí hrot |

Příslušenství

| | |
|--|----------|
| Vložka pro otočný soustružnický hrot Typ 3 | 320625 3 |
| Vložka pro otočný soustružnický hrot Typ 2 | 320625 2 |
| Vložka pro otočný soustružnický hrot Typ 4 | 320625 4 |
| Vložka pro otočný soustružnický hrot Typ 6 | 320625 6 |
| Vložka pro otočný soustružnický hrot Typ 1 | 320625 1 |
| Vložka pro otočný soustružnický hrot Typ 5 | 320625 5 |