

Garant**Otočný soustružnický hrot 60°, Morse kužel: 2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320657 2
GTIN	4045197774132
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

- Osa důlčiku uložená ve stopce z prokalené nástrojové oceli.
- Otočný hrot prokalený, možno několikrát přebrousit.
- Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.
- Bezúdržbové díky trvalému mazání.
- Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.
- Celý nástroj kalený a broušený.

Úhel hrotu 60°.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Pro všechny druhy soustruhů, vhodné jak pro hrubování, tak i jemné soustružení.

Ø pouzdra D: 45 mm

Užitná délka B: 76 mm

Největší Ø hrotu 60° A: 20 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,005 mm

Délka hrotu C: 26 mm

Maximální počet otáček: 5000 min⁻¹

Technický popis

Morse kužel	MK2
-------------	-----

Největší Ø hrotu 60° A	20 mm
Maximální chyba obvodové házivosti	0,005 mm
Pro hmotnost obrobku	200 kg
Ø pouzdra D	45 mm
Délka hrotu C	26 mm
Maximální počet otáček	5000 min ⁻¹
Užitná délka B	76 mm
Druh produktu	Středicí hrot