

**Garant****Šroubovací adaptér pro smršťování úzký, Závit M × upínací Ø D1: M16X12****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 301397 M16X12 |
| GTIN           | 4045197768902 |
| Třída artiklu  | 31Z           |

**Popis****Provedení:**

Ocel odolávající vysokým teplotám, integrované délkové nastavení nástrojů, velmi úzké provedení, pro HSS a TK.

**Použití:**

Flexibilní použití při nejvyšších nárocích na přesnost a kvalitu vyvážení, např. v kombinaci s prodlouženími.

**Technický popis**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Upínací Ø D <sub>1</sub>     | 12 mm   |
| Vnější Ø D                   | 24 mm   |
| Délka L                      | 42 mm   |
| Ø D <sub>2</sub>             | 18 mm   |
| Závit M                      | M16     |
| Délka vyložení rozměr A      | 60 mm   |
| Prodloužení Ø D <sub>3</sub> | 30 mm   |
| Maximální utahovací moment   | 80 Nm   |
| Vnitřní chlazení             | ano     |
| Obvodová házivost            | ≤ 3 µm  |
| Druh produktu                | Redukce |

