

Garant**Otočný soustružnický hrot 60°, Morse kužel: 5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320657 5
GTIN	4045197774163
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

- Osa důlčiku uložená ve stopce z prokalené nástrojové oceli.
- Otočný hrot prokalený, možno několikrát přebrousit.
- Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.
- Bezúdržbové díky trvalému mazání.
- Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.
- Celý nástroj kalený a broušený.

Úhel hrotu 60°.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Pro všechny druhy soustruhů, vhodné jak pro hrubování, tak i jemné soustružení.

Ø pouzdra D: 78 mm

Užitná délka B: 118 mm

Největší Ø hrotu 60° A: 32 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,005 mm

Délka hrotu C: 47 mm

Maximální počet otáček: 3200 min⁻¹

Technický popis

Pro hmotnost obrobku	2000 kg
----------------------	---------

Maximální počet otáček	3200 min ⁻¹
Největší Ø hrotu 60° A	32 mm
Ø pouzdra D	78 mm
Délka hrotu C	47 mm
Morse kužel	MK5
Maximální chyba obvodové házivosti	0,005 mm
Užitná délka B	118 mm
Druh produktu	Středicí hrot