

Garant**Otočný soustružnický hrot 60° / 30°, Morse kužel: 6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320658 6
GTIN	4045197774330
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

- Osa důlčíku uložena ve stopce z prokalené nástrojové oceli.
- Otočný hrot prokalený, možno několikrát přebrousit.
- Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.
- Bezúdržbové díky trvalému mazání.
- Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.
- Celý nástroj kalený a broušený.

S prodlouženým hrotem, úhel hrotu 60° / 30°.

Popis:

Středící hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středící hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středící hrot zapustí.

Použití:

Pro všechny druhy soustruhů, vhodné jak pro hrubování, tak i jemné soustružení. Prodloužený otočný hrot umožňuje nerušené najetí soustružnického nože k rovině obrobku. Vhodné zejména ke kopírovacímu soustružení.

Ø pouzdra D: 110 mm

Užitná délka B: 178 mm

Největší Ø hrotu 60° A: 52 mm

Největší Ø hrotu 30° A: 20 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,005 mm

Délka hrotu C: 86 mm

Technický popis

Největší Ø hrotu 60° A	52 mm
Ø pouzdra D	110 mm
Maximální chyba obvodové házivosti	0,005 mm
Užitná délka B	178 mm
Pro hmotnost obrobku	2500 kg
Morse kužel	MK6
Maximální počet otáček	2000 min ⁻¹
Délka hrotu C	86 mm
Největší Ø hrotu 30° A	20 mm
Druh produktu	Středicí hrot