

Garant**Drážkový T-kámen s upínacím šroubem, Šířka drážek B / tloušťka sevření S:
18/50mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 360024 18/50 |
| GTIN | 2050001854018 |
| Třída artiklu | 310 |

Popis**Provedení:**

Válcový šroub s vnitřním 6hranem DIN912, třída pevnosti 12.9. Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcí pro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.

Technický popis

| | |
|------------------------|-------|
| Závit M | M16 |
| Délka upínacího šroubu | 60 mm |
| Šířka drážky B | 18 mm |
| Upínací tloušťka S | 50 mm |

| | |
|---------------|---------------|
| Řada | ZeroClamp |
| Druh produktu | Vodicí vložka |