

**Vyvrtačací hlava, pravý, Systém / velikost destičky: DM/16****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	260916 DM/16
GTIN	4251414902701
Třída artiklu	29D

**Popis****Provedení:**

Vyměnitelné vyvrtačací hlavy pro **základní korpusy se sníženými vibracemi.**

**Použití:**

Účinek se sníženými vibracemi až do maximálního vyložení **14xD.**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Systém: DM

ISO kód rezná hlava: STUCR/L 16

Vhodná vyměnitelná břitová destička: TC.. 16T3..

Vhodný základní držák: 264910 – 264922

Ø minimálního předvrtání  $D_{min}$ : 49 mm

Středové přesazení: 27 mm

Celková délka: 32 mm

**Technický popis**

System	DM
Celková délka	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 16T3..
Kód ISO-vyměnitelná řezná hlava	STUCR/L 16
Středové přesazení	27 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	49 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	269023 3
Vhodný základní držák	264910 – 264922
Velikost destiček	16 mm
Série	Vyvrtačací hlava
Způsob použití	pravý
vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení $\kappa$	93 stupeň
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

## Příslušenství

Upínací šroub	269433
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Čepel pro Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15