

**Vyvrtávací hlava, levý, Systém / velikost destičky: DM/16****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	251411 DM/16
GTIN	4251414902879
Třída artiklu	29D

**Popis****Provedení:**

Vyměnitelné vyvrtávací hlavy pro **základní korpusy se sníženými vibracemi.**

**Použití:**

Účinek se sníženými vibracemi až do maximálního vyložení **10xD.**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Systém: DM

ISO kód řezná hlava: DTUNR/L

Vhodná vyměnitelná břitová destička: TN.. 1604..

Vhodný základní držák: 264910 – 264922

Ø minimálního předvrtání  $D_{min}$ : 48 mm

Středové přesazení: 27 mm

Celková délka: 35 mm

**Technický popis**

Kód ISO-vyměnitelná řezná hlava	DTUNR/L
Středové přesazení	27 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TN.. 1604..
Podložka	259033 4
Příložka, šroub, O-kroužek	259036 6
Vhodný základní držák	264910 – 264922
Velikost destiček	16 mm
Šroub pro podložku	259027 1
Systém	DM
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	48 mm
Celková délka	35 mm
Série	Vyvrťovací hlava
Způsob použití	levý
vnitřní chlazení	ano

## Příslušenství

Jednotka patek	259508
Podložka	259226
Šroub pro podložku	259611