

Základní korpus vyvrtávací tyče ocel QC, 5×D, Systém / Ø stopky: QC/20**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264900 QC/20
GTIN	4251414902251
Třída artiklu	29E

Popis**Provedení:**

S přípojkou chladicí vody 1/8-27 NPT.

Upozornění:

$D_{\min} = 1/2 \text{ Ø stopky} + H + \text{středové přesazení } L_3 \text{ řezné hlavy.}$

Vnitřní chlazení: ano

Systém: QC

Celková délka L: 160 mm

Montážní šroub: 269025 2

Technický popis

Ø stopky	20 mm
Systém	QC
Montážní šroub	269025 2
Vysoký tlak spojovací hadice	269207
Konektor pro přípojku chladicího média	269208
Celková délka L	160 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	264834; 264835
Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Základní korpus vyvrtávací tyče

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659906 500

PrecisionBit pro šestihran, stopka E 6,3 6hran 2 mm

674242 2