

Základní korpus vyvrtávací tyče tlumené vibrace, 8×D, Systém / Ø stopky: QC/20**Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	264902 QC/20
GTIN	4251414902268
Třída artiklu	29E

Popis**Provedení:**

S přípojkou chladicí vody 1/8-27 NPT.

Rozsah dodávky:

Redukční adaptér z G1/4 palce na G1/8 palce.

Upozornění:

Neupínejte do oblasti označené S!

$D_{min} = 1/2 \text{ Ø stopky} + H + \text{středové přesazení vyvrtávací hlavy}$

Profundidad de giro interior hasta: 8×D

Boring depth up to: 8×D

Sisäsovraussyvyys enint.: 8×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D

Profondità interna fino a: 8×D

Systém: QC

Celková délka $L_{celk.}$: 220 mm

rozsah, který nelze upnout S: 136,5 mm

Doporučená délka upínání: 80 mm

Montážní šroub: 269025 2

Technický popis

Celková délka $L_{celk.}$	220 mm
Systém	QC
rozsah, který nelze upnout S	136,5 mm
Doporučená délka upínání	80 mm

Stopka Ø	20 mm
Montážní šroub	269025 2
Hloubka vnitřního soustružení do	8×D
Kmitání	tlumené
vnitřní chlazení	ano

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Čepel pro 6hran, stopka E 6,3 6-hran 2 mm	674242 2