

## Základní korpus vyvrtávací tyče tlumené vibrace, 10×D, Systém / Ø stopky: DM/60



### Údaje o objednávce

Číslo objednávky	264922 DM/60
GTIN	4251414902220
Třída artiklu	29E

### Popis

#### Provedení:

S přípojkou chladicí vody 1/4-18 NPT.

#### Rozsah dodávky:

Redukční adaptér z G1/4 palce na G1/8 palce.

#### Upozornění:

Neupínejte do oblasti označené S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ stopky} + H + \text{středové přesazení vyvrtávací hlavy}$

Profundidad de giro interior hasta: 10×D

Boring depth up to: 10×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 10×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 10×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 10×D

Profondità interna fino a: 10×D

Systém: DM

Celková délka  $L_{\text{celk.}}$ : 808 mm

Středové přesazení H základního korpusu: 10 mm

rozsah, který nelze upnout S: 254 mm

Doporučená délka upínání: 240 mm

Montážní šroub: 269025 1

### Technický popis

rozsah, který nelze upnout S	254 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	808 mm
Stopka $\varnothing$	60 mm
Středové přesazení H základního korpusu	10 mm

System	DM
Doporučená délka upínání	240 mm
Montážní šroub	269025 1
Hloubka vnitřního soustružení do	10×D
Kmitání	tlumené
vnitřní chlazení	ano

### Příslušenství

Čepel pro 6hran, stopka E 6,3 6-hran 2 mm	674242 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500