

**Vyvrtačací hlava, levý, Systém / velikost destičky: DM/15****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	250618 DM/15
GTIN	4251414902695
Třída artiklu	29D

**Popis****Provedení:**

Vyměnitelné vyvrtačací hlavy pro **základní korpusy se sníženými vibracemi.**

**Použití:**

Účinek se sníženými vibracemi až do maximálního vyložení **10xD.**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Systém: DM

ISO kód rezná hlava: DDUNR/L 15

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DNMG 1506..

Vhodný základní držák: 264910 – 264922

Ø minimálního předvrtání  $D_{min}$ : 48 mm

Středové přesazení: 27 mm

Celková délka: 35 mm

**Technický popis**

System	DM
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DNMG 1506..
Celková délka	35 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	48 mm
Středové přesazení	27 mm
Vhodný základní držák	264910 – 264922
Podložka	259033 3
Kód ISO-vyměnitelná řezná hlava	DDUNR/L 15
Příložka, šroub, O-kroužek	259036 4
Šroub pro podložku	259027 2
Velikost destiček	15 mm
Série	Vyvrtávací hlava
Způsob použití	levý
vnitřní chlazení	ano

## Příslušenství

Šroub pro podložku	259612
Jednotka patek	259506
Podložka	259225
Čepel pro Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500