

**Garant****Tvrdokovové prodloužení pro frézy se závitem  $\varnothing d = 32$  mm, Závít M  $\times$  L:  
M16X360****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301368 M16X360
GTIN	4045197770943
Třída artiklu	31Z

**Popis****Provedení:**

Tvrdokovové prodloužení s vlastnostmi tlumícími vibrace, tolerance stopky h6, dlouhé a úzké provedení.

**Použití:**

Zejména pro použití v tepelných upínačích. Dokonalá kombinace standardních ocelových prodloužení a prodloužení Densimet®.

**Technický popis**

Vnější $\varnothing D$	29 mm
$\varnothing$ stopky d	32 mm
Otvor $\varnothing D_1$	17 mm
Závít M	M16
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	360 mm
Užitná délka $L_1$	300 mm
Upnutí	$\varnothing d = 32$ mm
Vnitřní chlazení	ano
Kmitání	tlumené
Druh produktu	Prodloužení

