

Garant**Ruční svěrák pro vrtačky, Šířka čelistí A: 100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	365035 100
GTIN	4045197770684
Třída artiklu	31S

Popis**Provedení:**

- **Stabilní konstrukce se silným vodícím šroubem.**
- **Čelisti kalené a broušené.**
- **Přesné upínání díky plochému vedení.**
- **Jedna čelist s horizontálním a vertikálním prizmatem pro kruhové profily. Jedna čelist hladká.**
- **Pro upínání plochých dílů jsou obě čelisti osazeny.**
- **Patentovaná integrovaná excentrická rychloupínací čelist pro bezpečné upnutí na vrtacím stole.**
- **Díky rychlému upnutí v oblasti drážek je možné flexibilně a efektivně obrábět upnutý obrobek v libovolné poloze na celém vrtacím stole bez nutnosti změny upnutí.**

Použití:

K upínání obrobků na vrtačkách.

Materiál:

Těleso a pohyblivá čelist z robustní speciální litiny.

Přesnost:

Do **0,10 mm**.

Technický popis

Šířka základního tělesa	174 mm
Délka základního tělesa a	286 mm

Barevné kódy pro odpovídající příslušenství	BM svěrák modrý
Výška čelistí C	32 mm
Vzdálenost upínacích drážek	141 mm
Šířka upínacích drážek	17 mm
Celková výška c	82 mm
Hmotnost	11,7 kg
Šířka čelistí A	100 mm
Maximální délka L ₄	474 mm
Rozsah upínání b	143 mm
Druh produktu	Svěrák pro vrtačky

Příslušenství

Pár náhradních čelistí (2 kusy) pro rychloupínací svěráky nebo svěráky pro vrtačky Pro typ 100	365036 100
Doraz Typ 1	365028 1
Vodící lišta pro č. 365023	365025
Náhradní vřeteno pro ruční svěrák na vrtačky Pro typ 100	365037 100