


Garant**Ruční svěrák pro vrtačky, Šířka čelistí A: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	365035 150
GTIN	4045197771001
Třída artiklu	31S

Popis**Provedení:**

- **Stabilní konstrukce se silným vodícím šroubem.**
- **Čelisti kalené a broušené.**
- **Přesné upínání díky plochému vedení.**
- **Jedna čelist s horizontálním a vertikálním prizmatem pro kruhové profily. Jedna čelist hladká.**
- **Pro upínání plochých dílů jsou obě čelisti osazeny.**
- **Patentovaná integrovaná excentrická rychloupínací čelist pro bezpečné upnutí na vrtacím stole.**
- **Díky rychlému upnutí v oblasti drážek je možné flexibilně a efektivně obrábět upnutý obrobek v libovolné poloze na celém vrtacím stole bez nutnosti změny upnutí.**

Použití:

K upínání obrobků na vrtačkách.

Materiál:

Těleso a pohyblivá čelist z robustní speciální litiny.

Přesnost:

Do **0,10 mm**.

Technický popis

Šířka upínacích drážek	19 mm
Délka základního tělesa a	400 mm

Hmotnost	23,8 kg
Rozsah upínání b	209 mm
Celková výška c	90 mm
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství	BM svěrák šedý
Vzdálenost upínacích drážek	189 mm
Šířka čelistí A	150 mm
Výška čelistí C	40 mm
Maximální délka L ₄	652 mm
Šířka základního tělesa	226 mm
Druh produktu	Svěrák pro vrtačky

Příslušenství

Vodící lišta pro č. 365023	365025
Pár náhradních čelistí (2 kusy) pro rychloupínací svěráky nebo svěráky pro vrtačky Pro typ 150	365036 150
Doraz Typ 2	365028 2
Náhradní vřeteno pro ruční svěrák na vrtačky Pro typ 150	365037 150