



## Fréza s vysokým posuvem 7792VX, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 32/4mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	221900 32/4
GTIN	4056544196972
Třída artiklu	28R

### Popis

#### Popis:

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

### Technický popis

Šroub pro vyměnitelné destičky	229918 (T15; 2,1 Nm)
Celková délka $L_{celk.}$	250 mm
Velikost vyměnitelných destiček	09
Délka vyložení $L_1$	70 mm
Počet břitů Z	4
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XD..
Ø stopky $D_s$ h6	32 mm
Ø $D_3$	17 mm
Ø břitu $D_c$	32 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	1,5 mm
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{max}$	62 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	0,88 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\max}$	16,3 mm
Úhel nastavení $\kappa$	13 stupeň
Provedení stopky	válcová stopka
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

## Příslušenství

Upínací šroub	229918
---------------	--------