



Fréza s vysokým posuvem 7792VX, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 32/3Lmm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	221900 32/3L
GTIN	2050002058484
Třída artiklu	28R

Popis

Popis:

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

Technický popis

Ø břitu D_c	32 mm
Délka vyložení L_1	70 mm
Velikost vyměnitelných destiček	12
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XD..
Šroub pro vyměnitelné destičky	229908 (T15; 3,1 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	2,5 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	250 mm
Počet břitů Z	3
Ø stopky D_s h6	32 mm
Ø D_3	11 mm
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování Ø D_{\max}	62 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	43 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	1,67 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	10,3 mm
Úhel nastavení κ	12 stupeň
Provedení stopky	válcová stopka
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229908
---------------	--------