



Fréza s vysokým posuvem 7792VX, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 32/4mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	221905 32/4
GTIN	4056544196538
Třída artiklu	28R

Popis

Popis:

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

Technický popis

Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	1,5 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	43 mm
Ø D_3	17 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XD.. 0904
Šroub pro vyměnitelné destičky	229918 (T15; 2,1 Nm)
Velikost vyměnitelných destiček	09
Počet břitů Z	4
Ø břitu D_c	32 mm
Upínací závit M	M16
Vnitřní chlazení	ano
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	16,3 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	0,88 stupeň
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229918
---------------	--------