

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levá, Ø stopky / velikost destičky: 50/19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250037 50/19
GTIN	4045197772336
Třída artiklu	21T

Technický popis

Upínací výška L ₂	48 mm
Velikost destiček	19 mm
Lomená páka	259015 13
Celková délka L	350 mm
Sada pružinových kolíků	259047 5
Ø minimálního předvrtání D _{min}	63 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1906..
Sada pružin	259044 7
ISO kód držáku	A50U PCLNR/L19
Středové přesazení L ₃	35 mm
Podložka	259031 36
Šroubek klínku	259018 13
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D _s	50 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levá
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Podložka Typ 36	259031 36
Sada pružin 10dílná Typ 7	259044 7
Šroubek klínku Typ 13	259018 13
Lomená páka Typ 13	259015 13
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 4 mm	674242 4
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500