


**HOLEX****Prodloužení frézovací hlavy dlouhé, Ø trnu d1: 22mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301106 22
GTIN	4045197778482
Třída artiklu	32B

**Popis****Provedení:**

Upínací čep, otvor a dosedací plochy na nákrůžku broušené.

**Použití:**

Pro flexibilní prodloužení upínacích trnů pro frézovací hlavy. Cenově dostupná varianta v porovnání s drahými speciálními výrobky. 3 možné možnosti použití: krátké (45 mm) nebo dlouhé (70 mm) prodloužení resp. maximální kombinace dvou krátkých prodloužení (2×45 mm).

**Rozsah dodávky:**

Včetně vhodného utahovacího šroubu frézy.

**Zvláštní příslušenství:**

Speciální klíč č. 309840.

**Technický popis**

Celková délka L	70 mm
Ø trnu d <sub>1</sub>	22 mm
Vnější Ø D	48 mm
A	19 mm
Norma	DIN 6357
Obvodová házivost	≤ 3 µm

Druh produktu

Prodloužení

**Příslušenství**

Pojistný šroub pro prodloužení Pro délku trnu L 70 mm	301111 70
Speciální klíč Pro Ø trnu 50 mm	309840 50
Speciální klíč Pro Ø trnu 60 mm	309840 60
Upínací šroub pro prodloužení 70 mm Pro Ø trnu D1 27 mm	301108 27
Speciální klíč Pro Ø trnu 32 mm	309840 32
Speciální klíč Pro Ø trnu 13 mm	309840 13
Upínací šroub pro prodloužení 70 mm Pro Ø trnu D1 40 mm	301108 40
Upínací šroub pro prodloužení 70 mm Pro Ø trnu D1 32 mm	301108 32
Speciální klíč Pro Ø trnu 16 mm	309840 16
Speciální klíč Pro Ø trnu 27 mm	309840 27
Speciální klíč Pro Ø trnu 40 mm	309840 40
Speciální klíč Pro Ø trnu 22 mm	309840 22