

Garant**CNMG 09T308, Typ: HB7010-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250052 HB7010-1
GTIN	4045197779045
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 09T308 HB7010-1 Druh: HB7010-1
Lamač třísek: SS
Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2,5 mm
Posuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 150 - 500 m/min

Technický popis

Druh	HB7010-1
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Lamač třísek	SS
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 500 m/min
Hlavní způsob použití	P

Hloubka řezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 09T308
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení