

Garant**CNMG 190616, Typ: HB7010-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250174 HB7010-1
GTIN	4045197779663
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 190616 HB7010-1 Druh: HB7010-1
Lamač třísek: SM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 8 mm
Posuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 440 m/min

Technický popis

Rohový rádius	1,6 mm
Druh	HB7010-1
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 8 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 440 m/min
Lamač třísek	SM

Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 190616
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení