

Garant**DNMG 150604, Typ: HB7010-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250658 HB7010-1
GTIN	4045197779847
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 150604 HB7010-1 Druh: HB7010-1
Lamač třísek: SS
Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mm
Posuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 150 - 500 m/min

Technický popis

Lamač třísek	SS
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Druh	HB7010-1
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 500 m/min

Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150604
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení