

**Garant****KNUX 160410R, Typ: HB7010-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251036 HB7010-1
GTIN	4045197779953
Třída artiklu	21G

**Popis**

KNUX 160410R HB7010-1 Druh: HB7010-1

Lamač třísek: SM

Lamač třísek: 2,2 mm

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 5 mmPosuv  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 440 m/min**Technický popis**

Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 440 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Rohový rádius	1 mm
Lamač třísek	SM
Posuv $f$	0,2 - 0,5 mm/ot,
Druh	HB7010-1
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	2,2 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování

Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelná břitová destička	KNUX 160410R
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení