

**Garant****SNMG 190616, Typ: HB7010-1****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	251336 HB7010-1
GTIN	4045197780140
Třída artiklu	21G

**Popis**

SNMG 190616 HB7010-1 Rohový rádius: 1,6 mm  
Druh: HB7010-1  
Lamač třísek: SG  
Hloubka řezu  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
Posuv  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 375 m/min

**Technický popis**

Lamač třísek	SG
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv $f$	0,25 - 0,8 mm/ot,
Rohový rádius	1,6 mm
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 375 m/min
Hloubka řezu $a_p$	1,5 - 9 mm

Druh	HB7010-1
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 190616
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení