

Garant**TCMT 16T304, Typ: HB7010-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260956 HB7010-1
GTIN	4045197780690
Třída artiklu	21G

Popis

TCMT 16T304 HB7010-1 Druh: HB7010-1

Lamač třísek: SS

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,05 - 0,2 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 150 - 500 m/min**Technický popis**

Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 500 m/min
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	kontinuální
Druh	HB7010-1
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	SS

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	TCMT 16T304
Počet výměn/řezání	3
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení