

Garant**Otočný soustružnický hrot pro vyměnitelnou vložku, Typ: 25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320617 25
GTIN	4045197773647
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

- **Odpružené provedení pro axiální kompenzaci délky při obrábění.**
- **Kompletně kalené a broušené. Bezúdržbové díky trvalému chlazení.**
- **Speciální utěsnění brání pronikání nečistot a chladicího média.**

Válcová stopka k upnutí v držácích na vyvrtávací tyče, držácích kleštiny nebo hydraulických upínacích pouzdrech; k upnutí ve druhém revolveru.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Flexibilní použití díky vyměnitelným vložkám. Univerzální použití na revolverových hlavách a protilehlé vřeteno u CNC strojů.

Zvláštní příslušenství:

Vyměnitelné vložky č. 320625.

Upozornění:

Výměna vložek na ploše pro klíč protisměrným otáčením.

Technický popis

Maximální počet otáček	3000 min ⁻¹
Celková délka L	118 mm

Ø pouzdra D	44 mm
Ø stopky D ₁	12 mm
Dráha pružiny	3 mm
Ø d	25 mm
Chyba obvodové házivosti	0,01 mm
Pro hmotnost obrobku	300 kg
Užitná délka L ₁	51 mm
Vhodné pro barevný kód	K12
Upnutí	Ø stopky 25 mm
Druh produktu	Středicí hrot

Příslušenství

Vložka pro otočný soustružnický hrot Typ 1	320625 1
Vložka pro otočný soustružnický hrot Typ 3	320625 3
Vložka pro otočný soustružnický hrot Typ 2	320625 2
Vložka pro otočný soustružnický hrot Typ 6	320625 6
Vložka pro otočný soustružnický hrot Typ 4	320625 4
Vložka pro otočný soustružnický hrot Typ 5	320625 5