

Garant**Otočný soustružnický hrot 60° / 30°, Morse kužel: 2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320647 2
GTIN	4045197773692
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

- **Lehké provedení s úzkým pouzdrém.**
- **Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.**
- **Bezúdržbové díky trvalému mazání.**
- **Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.**
- **Stopka MK kalená a broušená.**

S prodlouženým hrotem, úhel hrotu 60° / 30°.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Převážně k obrábění malých i nejmenších dílů na malých a velkých soustruzích. Prodloužený otočný hrot umožňuje nerušené najetí soustružnického nože k rovině obrobku. Vhodné zejména ke kopírovacímu soustružení.

Ø pouzdra D: 32 mm

Užitná délka B: 74 mm

Největší Ø hrotu 60° A: 15 mm

Největší Ø hrotu 30° A: 8 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,005 mm

Délka hrotu C: 29 mm

Technický popis

Maximální počet otáček	6000 min ⁻¹
------------------------	------------------------

Ø pouzdra D	32 mm
Délka hrotu C	29 mm
Největší Ø hrotu 30° A	8 mm
Maximální chyba obvodové házivosti	0,005 mm
Morse kužel	MK2
Užitná délka B	74 mm
Pro hmotnost obrobku	150 kg
Největší Ø hrotu 60° A	15 mm
Druh produktu	Středicí hrot