

Garant**Otočný soustružnický hrot 60° / 30°, Morse kužel: 5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320658 5
GTIN	4045197774323
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

- Osa důlčíku uložena ve stopce z prokalené nástrojové oceli.
- Otočný hrot prokalený, možno několikrát přebrousit.
- Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.
- Bezúdržbové díky trvalému mazání.
- Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.
- Celý nástroj kalený a broušený.

S prodlouženým hrotem, úhel hrotu 60° / 30°.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Pro všechny druhy soustruhů, vhodné jak pro hrubování, tak i jemné soustružení. Prodloužený otočný hrot umožňuje nerušené najetí soustružnického nože k rovině obrobku. Vhodné zejména ke kopírovacímu soustružení.

Ø pouzdra D: 78 mm

Užitná délka B: 132 mm

Největší Ø hrotu 60° A: 32 mm

Největší Ø hrotu 30° A: 12 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,005 mm

Délka hrotu C: 61 mm

Technický popis

Největší Ø hrotu 60° A	32 mm
Užitná délka B	132 mm
Maximální počet otáček	3200 min ⁻¹
Největší Ø hrotu 30° A	12 mm
Ø pouzdra D	78 mm
Pro hmotnost obrobku	1200 kg
Morse kužel	MK5
Maximální chyba obvodové házivosti	0,005 mm
Délka hrotu C	61 mm
Druh produktu	Středicí hrot