


**Tkaninový brusný kotouč se suchým zipem (CER), Ø 115 mm, Zrnitost: 120****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	567510 120
GTIN	4018875194379
Třída artiklu	56V

Popis**Provedení:**

Zadní strana kotouče je kaširovaná smyčkovým velurem a ve spojení s **talířem se suchým zipem**, např. č. **567760 samodržící**. Pro rychlou výměnu kotouče.

Brusné kotouče se suchým zipem XK870K s robustní **polyesterovou tkaninou**. **Samoostřící keramické zrno** s aktivní dodatečnou brusnou vrstvou (**TOP Size**) zajišťuje agresivní a chladný brus.

Použití:

Na **úhlových bruskách** nebo excentrických bruskách s brusným talířem se suchým zipem (nelze odsávat prach). Nejvyšší pracovní rychlost **40 m/s**.

Pro obrábění všech ocelí, velmi vhodné pro nesnadno obrobitelné materiály, jako jsou **ušlechtilá ocel, slitiny niklu, chrom, titan**.

Upozornění:

Vhodná ruční bruska pro brusný kotouč se suchým zipem viz č. 567857 vel. 125 a vel.150. Kotouč z tkané látky se suchým zipem viz č. 566902 – 566950. Malý brusný systém Ø 50 mm a Ø 75 mm viz č. 554005 a dále.

Technický popis

Ø kotouče	115 mm
-----------	--------

Zrnitost	120
Brusivo	Keramické zrno (CER)
Zkratka brusiva	Keramické
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 115 mm
Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Druh produktu	Brusný kotouč se suchým zipem

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	omezené použití		
Laky	omezené použití		
suché	vhodný		

Příslušenství

Brusný talíř se suchým zipem, M14 Vnější Ø 115 mm	567760 115
Leštící talíř se suchým zipem, M14 Vnější Ø 115 mm	567762 115