

**Brusný minipás Ø 90×100 mm, KK770J, Zrnitost: 320****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	568556 320
GTIN	4018875275580
Třída artiklu	56V

Popis**Provedení:**

Kompaktní zrno je složeno z mnoha jednotlivých korundových zrn. Díky neustálému uvolňování nových brusných zrn je dosahováno **konstantního výsledku broušení** a dlouhé životnosti. Pro **jemné broušení vysoce legovaných ocelí, chromniklových ocelí, slitin titanu atd.**

Mini brusné pásy Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Použití:

Na plošných bruskách a satinovacích strojích s upínacími válci č. 568570 - 568577 (otvor Ø 19 mm). Maximální otáčky 5 000 ot/min.

Otevřený posyp zrnem vyžaduje menší pracovní tlak, rovnoměrné opotřebení.

Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1 %

Technický popis

Zrnitost	320
Ø brusného pásu	90 mm
Šířka brusného pásu	100 mm
Brusivo	Korund
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Označení výrobce	KK770J
Pohonný agregát	Satinovací stroj
Maximální počet otáček	5000 min ⁻¹
Druh produktu	Brusný pás

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
CuZn	omezené použití		
Laky	vhodný		
suché	vhodný		

Příslušenství

Upínací válec Ø 90×100 mm Typ AIR	568580 AIR
Upínací válec Ø 90×100 mm Typ AIR	568575 AIR
Upínací válec Ø 90×100 mm Typ SOFT	568580 SOFT
Upínací válec Ø 90×100 mm Typ HARD	568580 HARD