

**Stopková závitová fréza 2×D, TiAlN, MF: 12X1,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	139680 12X1,5
GTIN	4045197778291
Třída artiklu	12J

Popis**Provedení:**

Korigovaný profil závitu pro frézování **přesných vnitřních jemných závitů** (dbejte na stabilní možnosti upínání). **Vnitřní přívod chladicího média.**

Upozornění:

Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.

Typ **HB**: objednejte s č. **139680 + 129100 HB**.

Typ **HE**: objednejte s č. **139680 + 129100 HE**.

Technický popis

Počet drážek na třísky	4
Celková délka L	75 mm
Stoupání závitu	1,5 mm
Délka stopky L _s	40 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Počet zubů Z	4
Posuv f _z v oceli < 900 N/mm ²	0,04 mm
Vnitřní chlazení	ano
Hloubka závitu	26,2 mm
Rozměr závitu	M12×1,5
Jmenovitý Ø D _c	9,9 mm

Délka břitu L_c	26,2 mm
Povlak	TiAlN
Druh závitů	MF
Druh závitů	MF-LH
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	TK
Norma závitů	DIN 13
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při průchozím otvoru
Barevný kroužek	zelená
Vnitřní / vnější použití	vnitřní
Druh produktu	Zavitova freza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	220 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	220 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	170 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	60 m/min	S
GG(G)	vhodný	120 m/min	K
CuZn	vhodný	180 m/min	N
Uni	vhodný		

mokrě max.

Služby

vhodný

Broušení stopky Typ HB

129100 HB

Broušení stopky Typ HE

129100 HE