

**Fréza pro vysoké posuvy MFH mini, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 42/7mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221960 42/7
GTIN	2050001929969
Třída artiklu	250

**Technický popis**

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm
Upínací závit M	M16
Ø $D_3$	35 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOGU 0303..
Počet břitů Z	7
Šroub pro vyměnitelné destičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	1 mm
Ø břitu $D_c$	42 mm
Vnitřní chlazení	ano
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\text{max}}$	33,3 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{\text{min}}$	77 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\text{max}}$	0,52 stupeň
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{\text{max}}$	82 mm
Provedení stopky	se závitem

Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Ramping
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

---

## Příslušenství

Upínací šroub	229713
---------------	--------