

Garant**Fréza pro vysoké posuvy Hi5, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 25/2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	213200 25/2
GTIN	4045197783486
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Zvláště tichý chod díky nestejně rozteči zubů.

Upozornění:Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 10IP**.**Technický popis**

Ø D ₃	10,6 mm
Ø stopky D _s h6	25 mm
Maximální hloubka řezu a _{p max}	1,4 mm
Délka vyložení L ₁	36 mm
Počet břitů Z	2
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219883 (10IP; 2,2 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	POMX 0704..
Vnitřní chlazení	ano
Celková délka L _{celk.}	92 mm
Ø břitu D _c	25 mm
Řada	Hi5
Úhel nastavení κ	90 stupeň

Provedení stopky	stopka Weldon
Dělení břitů	nestejný
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky10-dílná	219884