

Garant**Fréza pro vysoké posuvy Hi5, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 32/3mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	213200 32/3
GTIN	4045197783493
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

Zvláště tichý chod díky nestejně rozteči zubů.

Upozornění:Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 10IP**.

Technický popis

Ø stopky D _s h6	32 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Ø břitu D _c	32 mm
Vnitřní chlazení	ano
Maximální hloubka řezu a _{p max}	1,4 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	POMX 0704..
Celková délka L _{celk.}	100 mm
Délka vyložení L ₁	40 mm
Počet břitů Z	3
Ø D ₃	17,6 mm
Řada	Hi5
Úhel nastavení κ	90 stupeň

Provedení stopky	stopka Weldon
Dělení břitů	nestejný
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 10-dílná	219884
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2