

Garant**Fréza pro vysoké posuvy Hi5, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 40/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	213200 40/4
GTIN	4045197783509
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Zvláště tichý chod díky nestejně rozteči zubů.

Upozornění:Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 10IP**.**Technický popis**

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Ø břitu D_c	40 mm
Počet břitů Z	4
Vnitřní chlazení	ano
Ø D_3	25,6 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	POMX 0704..
Délka vyložení L_1	50 mm
Ø stopky D_s h6	32 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	1,4 mm
Celková délka $L_{celk.}$	110 mm
Řada	Hi5
Úhel nastavení κ	90 stupeň

Provedení stopky	stopka Weldon
Dělení břitů	nestejný
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 10-dílná	219884
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP