

**Garant****Fréza pro vysoké posuvy Hi5, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 40/4mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	213205 40/4
GTIN	4045197783530
Třída artiklu	210

## Popis

**Provedení:**

Zvláště tichý chod díky nestejně rozteči zubů.

**Upozornění:**Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 10IP**.

## Technický popis

Vnitřní chlazení	ano
Počet břitů Z	4
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Maximální hloubka řezu a <sub>p max</sub>	1,4 mm
Ø D <sub>3</sub>	25,6 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	POMX 0704..
Celková délka L <sub>celk.</sub>	43 mm
Ø břitu D <sub>c</sub>	40 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Upínací závit M	M16
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm

Řada	Hi5
Provedení stopky	se závitem
Dělení břitů	nestejný
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky10-dílná	219884
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP