



Fréza s vysokým posuvem 7792VX, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 35/6mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	221905 35/6
GTIN	4056544196316
Třída artiklu	28R

Popis

Popis:

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	XP.. 0603
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	0,9 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229916 (T7; 0,8 Nm)
Velikost vyměnitelných destiček	06
Ø břitu D_c	35 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	43 mm
Ø D_3	24 mm
Upínací závit M	M16
Počet břitů Z	6
Vnitřní chlazení	ano
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	23,2 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	59 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	0,49 stupeň
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229916
---------------	--------