



Fréza s vysokým posuvem 7792VX, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 35/4mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	221905 35/4
GTIN	4056544196644
Třída artiklu	28R

Popis

Popis:

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

Technický popis

Ø D ₃	20 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229918 (T15; 2,1 Nm)
Ø břitu D _c	35 mm
Velikost vyměnitelných destiček	09
Počet břitů Z	4
Celková délka L _{celk.}	43 mm
Upínací závit M	M16
Maximální hloubka řezu a _{p max}	1,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XD.. 0904
Vnitřní chlazení	ano
Délka šikmého zanořování L pro α _{max}	19,3 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	55 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	0,74 stupeň
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229918
---------------	--------