

**Fréza s vysokým posuvem 7792VX, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 66/5Lmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221908 66/5L
GTIN	4056544197856
Třída artiklu	28R

Popis**Popis:**

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

Technický popis

Upínací otvor Ø	27 mm
Celková délka $L_{celk.}$	50 mm
Velikost vyměnitelných destiček	09
Šroub pro vyměnitelné destičky	229918 (T15; 2,1Nm)
Počet břitů Z	5
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	1,5 mm
Ø D ₃	51 mm

Vhodná vyměnitelná břitová destička	XD.. 0904
Ø břitu D_c	66 mm
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	117 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	130 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	50,3 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,29 stupeň
Úhel nastavení κ	13 stupeň
Posuv Fz Helix	0,7
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229918
---------------	--------