

**Fréza s vysokým posuvem 7792VX, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 63/7mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221908 63/7
GTIN	4056544198549
Třída artiklu	28R

**Popis****Popis:**

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

**Technický popis**

Ø břitu $D_c$	63 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229919 (T15; 3,1 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XD.. 1205
Upínací otvor Ø	22 mm
Celková délka $L_{celk.}$	40 mm
Velikost vyměnitelných destiček	12
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	2,5 mm

Počet břitů Z	7
Ø D <sub>3</sub>	42 mm
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování Ø D <sub>min</sub>	105 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D <sub>max</sub>	124 mm
Délka šikmého zanořování L pro α <sub>max</sub>	41,3 mm
Úhel šikmého zanořování α <sub>max</sub>	0,42 stupeň
Úhel nastavení κ	12 stupeň
Posuv Fz Helix	0,7
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

## Příslušenství

Upínací šroub	229919
---------------	--------