

Garant**CNMG 09T304, Typ: HB7010-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250150 HB7010-1
GTIN	4045197779076
Třída artiklu	21G

Popis

CN.G 09T304 HB7010-1 Typ: HB7010-1
Lamač třísek: SM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 8 mm
Posuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 440 m/min

Technický popis

Lamač třísek	SM
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 440 m/min
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HB7010-1

Hloubka řezu a_p	0,5 - 8 mm
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 09T304
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení