

Garant**CNMG 120408, Typ: HB7010-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250322 HB7010-1
GTIN	4045197779687
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 120408 HB7010-1 Druh: HB7010-1
Lamač třísek: SG
Hloubka řezu a_p : 1,5 - 8 mm
Posuv f : 0,25 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 375 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	SG
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 375 m/min
Rohový rádius	0,8 mm
Druh	HB7010-1

Hloubka řezu a_p	1,5 - 8 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení