

**Garant****CNMG 160608, Typ: HB7010-1**

## Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250334 HB7010-1
GTIN	4045197779717
Třída artiklu	21G

## Popis

CNMG 160608 HB7010-1 Druh: HB7010-1  
Lamač třísek: SG  
Hloubka řezu  $a_p$ : 1,5 - 8 mm  
Posuv  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 375 m/min

## Technický popis

Druh	HB7010-1
Lamač třísek	SG
Posuv $f$	0,25 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 375 m/min
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu $a_p$	1,5 - 8 mm

Podmínky řezu	kontinuální
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 160608
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení