

Garant**CNMM 120408, Typ: HB7010-1**

Údaje o objedávce

Artikové číslo	250452 HB7010-1
GTIN	4045197779762
Třída artiklu	21G

Popis

CNMM 120408 HB7010-1 Druh: HB7010-1
Lamač třísek: SR
Hloubka řezu a_p : 2 - 10 mm
Posuv f : 0,4 - 1,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 375 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Lamač třísek	SR
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 375 m/min
Hloubka řezu a_p	2 - 10 mm
Druh	HB7010-1
Rohový rádius	0,8 mm

Podmínky řezu	kontinuální
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMM 120408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení