

**Garant****CNMM 160612, Typ: HB7010-1**

## Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250458 HB7010-1
GTIN	4045197779786
Třída artiklu	21G

## Popis

CNMM 160612 HB7010-1 Druh: HB7010-1

Lamač třísek: SR

Hloubka řezu  $a_p$ : 2 - 10 mmPosuv  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 375 m/min

## Technický popis

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 375 m/min
Lamač třísek	SR
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu $a_p$	2 - 10 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	1,2 mm
Druh	HB7010-1

Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMM 160612
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení