

**Garant****CNMM 160616, Typ: HB7010-1**

## Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250460 HB7010-1
GTIN	4045197779793
Třída artiklu	21G

## Popis

CNMM 160616 HB7010-1 Druh: HB7010-1  
Lamač třísek: SR  
Hloubka řezu  $a_p$ : 2 - 10 mm  
Posuv  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 375 m/min

## Technický popis

Rohový rádius	1,6 mm
Posuv $f$	0,4 - 1,2 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 375 m/min
Lamač třísek	SR
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	kontinuální
Druh	HB7010-1

Hloubka řezu $a_p$	2 - 10 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMM 160616
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení