

Garant**DNMG 150608, Typ: HB7010-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250862 HB7010-1
GTIN	4045197779915
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 150608 HB7010-1 Druh: HB7010-1
Lamač třísek: SG
Hloubka řezu a_p : 1,5 - 6 mm
Posuv f : 0,25 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 375 m/min

Technický popis

Lamač třísek	SG
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 375 m/min
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm

Druh	HB7010-1
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150608
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení